

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 7/16-14**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	130041 7/16-14
GTIN	4062406046040
Trieda položky	10N

Popis

Upozornenie:

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø otvoru pod závit	9,3 mm
Hĺbka závitú	27,78 mm
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	1,814 mm
Ø stopky D _s	9 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závitú	11,112 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Chodov na palec	14
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Druh závitú	UNC-LH

Velkosť závitú	7/16-14 UNC LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník