

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: NO.2-64**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	130041 NO.2-64
GTIN	4062406045463
Trieda položky	10N

Popis

Upozornenie:

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

Ø závit	2,184 mm
Ø otvoru pod závit	1,9 mm
Celková dĺžka L	45 mm
Počet rezných hrán Z	3
Chodov na palec	64
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	0,399 mm
Norma	DIN 371
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	2,8 mm
Hĺbka závit	5,46 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Druh závit	UNF-LH

Velkosť závitú	2-64 UNF LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník