

**Garant****Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 1.1/8-24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130045 1.1/8-24
GTIN	4062406048945
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø závit	28,575 mm
Počet napínacích drážok	4
Počet rezných hrán Z	4
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Stúpanie závitov	1,058 mm
Hĺbka závit	71,44 mm
Ø otvoru pod závit	27,75 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	22 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Ø stopka štvorhranu	18 mm
Chodov na palec	24
Druh závit	UNS

Velkosť závitú	1.1/8-24 UNS
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník