

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 1.5/8-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130045 1.5/8-20
GTIN	4062406049492
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátene vylúčené

Technický opis

Stúpanie závitov	1,27 mm
Ø stopka štvorhranu	24 mm
Hĺbka závitú	103,19 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Ø závitú	41,275 mm
Počet napínacích drážok	4
Chodov na palec	20
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	32 mm
Ø otvoru pod závit	40,08 mm
Počet rezných hrán Z	4
Druh závitú	UN

Velkosť závitú	1.5/8-20 UN
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník