

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: NO.3-48**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	130041 NO.3-48
GTIN	4062406045494
Trieda položky	10N

## Popis

**Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

## Technický opis

Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Hĺbka závitú	6,29 mm
Ø otvoru pod závit	2,05 mm
Chodov na palec	48
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Stúpanie závitov	0,529 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø závitú	2,515 mm
Norma	DIN 371
Počet napínacích drážok	3
Celková dĺžka L	50 mm
Druh závitú	UNC-LH

Velkosť závitú	3-48 UNC LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník