

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 1.3/8-18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130045 1.3/8-18
GTIN	4062406049225
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Celková dĺžka L	200 mm
Ø stopka štvorhranu	22 mm
Ø závit	34,925 mm
Stúpanie závitov	1,411 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø stopky D _s	28 mm
Norma	DIN 376
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	87,31 mm
Chodov na palec	18
Počet rezných hrán Z	4
Ø otvoru pod závit	33,7 mm
Druh závit	UNEF

Velkosť závitú	1.3/8-18 UNEF
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník