

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: NO.4-40**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	130041 NO.4-40
GTIN	4062406045517
Trieda položky	10N

Popis

Upozornenie:

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopky D _s	3,5 mm
Chodov na palec	40
Hĺbka závitú	7,1 mm
Norma	DIN 371
Ø závitú	2,845 mm
Počet napínacích drážok	3
Celková dĺžka L	56 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	0,635 mm
Ø otvoru pod závit	2,27 mm
Druh závitú	UNC-LH

Velkosť závitú	4-40 UNC LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník