

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: NO.4-48**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	130041 NO.4-48
GTIN	4062406045500
Trieda položky	10N

## Popis

**Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

## Technický opis

Ø otvoru pod závit	2,4 mm
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Chodov na palec	48
Ø závit	2,845 mm
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	7,1 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	3,5 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Stúpanie závitov	0,529 mm
Druh závit	UNF-LH

Velkosť závitú	4-48 UNF LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník