

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 3/8-32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130045 3/8-32
GTIN	4062406048150
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Hĺbka závitú	23,83 mm
Stúpanie závitov	0,794 mm
Ø otvoru pod závit	8,85 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø stopka štvorhranu	8 mm
Norma	DIN 371
Ø závitú	9,525 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	100 mm
Chodov na palec	32
Druh závitú	UNEF

Velkosť závitú	3/8-32 UNEF
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník