

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 0,390-27****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 0,390-27
GTIN	4062406050450
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø otvoru pod závit	9 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Hĺbka závit	24,78 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Stúpanie závitov	0,94 mm
Počet rezných hrán Z	3
Chodov na palec	27
Počet napínacích drážok	3
Ø závit	9,91 mm
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 371
Ø stopka štvorhranu	8 mm
Druh závit	UNS-LH

Velkosť závitú	0,390-27 UNS LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník