

**Garant****Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 1.7/8-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130045 1.7/8-20
GTIN	4062406049737
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	46,42 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	36 mm
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Stúpanie závitov	1,27 mm
Počet napínacích drážok	4
Norma	DIN 376
Celková dĺžka L	250 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	4
Hĺbka závitů	119 mm
Ø závitů	47,625 mm
Chodov na palec	20
Druh závitů	UN

Velkosť závitú	1.7/8-20 UN
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník