

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 5/8-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130045 5/8-12
GTIN	4062406048518
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Hĺbka závit	39,7 mm
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	2,117 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	13,9 mm
Rezný materiál	HSS E
Chodov na palec	12
Ø závit	15,875 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	12 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Druh závit	UN

Velkosť závitú	5/8-12 UN
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník