

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 1-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 1-12
GTIN	4062406051105
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Chodov na palec	12
Norma	DIN 376
Počet rezných hrán Z	4
Celková dĺžka L	160 mm
Hĺbka závit	63,5 mm
Ø stopka štvorhranu	16 mm
Ø závit	25,4 mm
Stúpanie závitov	2,117 mm
Počet napínacích drážok	4
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Ø otvoru pod závit	23,25 mm
Druh závit	UNF-LH

Velkosť závitú	1-12 UNF LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník