

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 1.9/16-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130045 1.9/16-12
GTIN	4062406049461
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø závitu	39,688 mm
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Počet napínacích drážok	4
Ø stopka štvorhranu	24 mm
Chodov na palec	12
Stúpanie závitov	2,117 mm
Počet rezných hrán Z	4
Celková dĺžka L	200 mm
Hĺbka závitu	99,22 mm
Ø otvoru pod závit	37,7 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Druh závitu	UN

Velkosť závitú	1.9/16-12 UN
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník