

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 3/4-27****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130045 3/4-27
GTIN	4062406048570
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Chodov na palec	27
Hĺbka závitú	47,63 mm
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Ø závitú	19,05 mm
Ø stopky D _s	14 mm
Norma	DIN 376
Počet napínacích drážok	4
Stúpanie závitov	0,94 mm
Ø otvoru pod závit	18,2 mm
Počet rezných hrán Z	4
Rezný materiál	HSS E
Druh závitú	UNS

Velkosť závitú	3/4-27 UNS
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník