

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 1/4-36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130045 1/4-36
GTIN	4062406047993
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø závit	6,35 mm
Stúpanie závitov	0,706 mm
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	80 mm
Ø stopky D _s	7 mm
Hĺbka závit	15,9 mm
Počet rezných hrán Z	3
Norma	DIN 371
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Ø otvoru pod závit	5,7 mm
Počet napínacích drážok	3
Chodov na palec	36
Druh závit	UNS

Velkosť závitú	1/4-36 UNS
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník