

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 5/8-18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130045 5/8-18
GTIN	4062406048488
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø závitu	15,875 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Chodov na palec	18
Celková dĺžka L	110 mm
Ø otvoru pod závit	14,5 mm
Stúpanie závitov	1,411 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitu	39,7 mm
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 376
Druh závitu	UNF

Velkosť závitú	5/8-18 UNF
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník