

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 1.1/2-24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 1.1/2-24
GTIN	4062406051587
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

Stúpanie závitov	1,058 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Ø otvoru pod závit	37,3 mm
Ø stopka štvorhranu	24 mm
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Počet rezných hrán Z	4
Počet napínacích drážok	4
Ø stopky D _s	32 mm
Hĺbka závitú	95,25 mm
Ø závitú	38,1 mm
Chodov na palec	24
Druh závitú	UNS-LH

Velkosť závitú	1.1/2-24 UNS LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník