

**Garant****Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 5/16-32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130045 5/16-32
GTIN	4062406048082
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Chodov na palec	32
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Stúpanie závitov	0,794 mm
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Ø otvoru pod závit	7,25 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Norma	DIN 371
Hĺbka závitú	19,85 mm
Ø závitú	7,938 mm
Druh závitú	UNEF

Velkosť závitú	5/16-32 UNEF
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník