

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 3/4-10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130045 3/4-10
GTIN	4062406048648
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet rezných hrán Z	4
Chodov na palec	10
Ø závit	19,05 mm
Hĺbka závit	47,63 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Počet napínacích drážok	4
Norma	DIN 376
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Ø otvoru pod závit	16,46 mm
Stúpanie závitov	2,54 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	14 mm
Druh závit	UNC

Velkosť závitú	3/4-10 UNC
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník