

**Garant****Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: NO.6-40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130045 NO.6-40
GTIN	4062406047788
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

**Technický opis**

Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	3 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	4 mm
Norma	DIN 371
Ø závit	3,505 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Hĺbka závit	8,8 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	2,95 mm
Stúpanie závitov	0,635 mm
Chodov na palec	40
Druh závit	UNF

Velkosť závitú	6-40 UNF
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník