

**Garant****Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 5/8-27****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130045 5/8-27
GTIN	4062406048457
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

**Technický opis**

Norma	DIN 376
Rezný materiál	HSS E
Chodov na palec	27
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Hĺbka závit	39,7 mm
Stúpanie závitov	0,94 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	15,875 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Ø otvoru pod závit	15 mm
Druh závit	UNS

Velkosť závitú	5/8-27 UNS
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník