

**Garant****Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 15/16-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130045 15/16-20
GTIN	4062406048778
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Stúpanie závitov	1,27 mm
Chodov na palec	20
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Norma	DIN 376
Ø závit	23,812 mm
Počet napínacích drážok	4
Hĺbka závit	59,53 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	4
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Ø otvoru pod závit	22,7 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Druh závit	UNEF

Velkosť závitú	15/16-20 UNEF
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník