

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 7/16-14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130045 7/16-14
GTIN	4062406048280
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátene vylúčené

Technický opis

Ø závit	11,112 mm
Ø otvoru pod závit	9,3 mm
Norma	DIN 376
Hĺbka závit	27,78 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Chodov na palec	14
Ø stopky D _s	9 mm
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	1,814 mm
Rezný materiál	HSS E
Druh závit	UNC

Velkosť závitú	7/16-14 UNC
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník