

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 1.1/4-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 1.1/4-12
GTIN	4062406051365
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Celková dĺžka L	180 mm
Ø závit	31,75 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Chodov na palec	12
Ø otvoru pod závit	29,5 mm
Ø stopka štvorhranu	20 mm
Stúpanie závitov	2,117 mm
Počet rezných hrán Z	4
Počet napínacích drážok	4
Hĺbka závit	79,38 mm
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Druh závit	UNF-LH

Velkosť závitú	1,1/4-12 UNF LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník