

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 1-27****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 1-27
GTIN	4062406051044
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Celková dĺžka L	160 mm
Chodov na palec	27
Počet napínacích drážok	4
Stúpanie závitov	0,94 mm
Norma	DIN 376
Ø závit	25,4 mm
Hĺbka závit	63,5 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	4
Ø stopky D _s	20 mm
Ø stopka štvorhranu	16 mm
Ø otvoru pod závit	24,5 mm
Druh závit	UNS-LH

Velkosť závitů	1-27 UNS LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník