

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 15/16-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 15/16-16
GTIN	4062406051020
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

Chodov na palec	16
Celková dĺžka L	160 mm
Ø závit	23,812 mm
Norma	DIN 376
Stúpanie závitov	1,588 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	4
Počet napínacích drážok	4
Ø otvoru pod závit	22,3 mm
Hĺbka závit	59,53 mm
Ø stopky D _s	18 mm
Druh závit	UN-LH

Velkosť závitú	15/16-16 UN LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník