

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 1.7/8-10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 1.7/8-10
GTIN	4062406052027
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø otvoru pod závit	45,3 mm
Ø stopky D _s	36 mm
Norma	DIN 376
Chodov na palec	10
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	119 mm
Stúpanie závitov	2,54 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø závit	47,625 mm
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Počet rezných hrán Z	4
Druh závit	UNS-LH

Velkosť závitú	1.7/8-10 UNS LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník