

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 5/16-36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 5/16-36
GTIN	4062406050313
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátene vylúčené

**Technický opis**

Norma	DIN 371
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Ø závit	7,938 mm
Hĺbka závit	19,85 mm
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	90 mm
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	0,706 mm
Chodov na palec	36
Ø otvoru pod závit	7,25 mm
Počet rezných hrán Z	3
Druh závit	UNS-LH

Velkosť závitů	5/16-36 UNS LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník