

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 1.5/8-18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 1.5/8-18
GTIN	4062406051747
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø závit	41,275 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Chodov na palec	18
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Norma	DIN 376
Počet napínacích drážok	4
Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	40,1 mm
Ø stopka štvorhranu	24 mm
Hĺbka závit	103,19 mm
Počet rezných hrán Z	4
Stúpanie závitov	1,411 mm
Druh závit	UNEF-LH

Velkosť závitú	1.5/8-18 UNEF LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník