

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 2-14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 2-14
GTIN	4062406052119
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø otvoru pod závit	49,25 mm
Počet rezných hrán Z	4
Hĺbka závit	127 mm
Ø stopka štvorhranu	32 mm
Norma	DIN 376
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	250 mm
Ø stopky D _s	40 mm
Chodov na palec	14
Ø závit	50,8 mm
Stúpanie závitov	1,814 mm
Počet napínacích drážok	4
Druh závit	UNS-LH

Velkosť závitú	2-14 UNS LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník