

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 1.13/16-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|-------------------|
| Číslo objednávky | 130046 1.13/16-16 |
| GTIN | 4062406051945 |
| Trieda položky | 10N |

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

| | |
|-------------------------|----------|
| Počet rezných hrán Z | 4 |
| Ø stopky D _s | 36 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 29 mm |
| Hĺbka závit | 115,1 mm |
| Chodov na palec | 16 |
| Norma | DIN 376 |
| Celková dĺžka L | 250 mm |
| Ø závit | 46,04 mm |
| Ø otvoru pod závit | 44,5 mm |
| Počet napínacích drážok | 4 |
| Rezný materiál | HSS E |
| Stúpanie závitov | 1,588 mm |
| Druh závit | UN-LH |

| | |
|--------------------------|---|
| Velkosť závitú | 1.13/16-16 UN LH |
| Povrchová úprava | TiN |
| Závit-norma | ASME B1.1 |
| Tolerančná trieda | 1B |
| Tolerančná trieda | 2B |
| Tolerančná trieda | 2B +0,05 |
| Tolerančná trieda | 2B +0,10 |
| Tolerančná trieda | 2B +0,20 |
| Tolerančná trieda | 3B |
| Forma nábehu | C |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | do 2,5×D pri slepom otvore |
| Smer rezania | ľavé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |