

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 3/8-36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 130046 3/8-36 |
| GTIN | 4062406050382 |
| Trieda položky | 10N |

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

| | |
|-------------------------|----------|
| Ø stopka štvorhranu | 8 mm |
| Chodov na palec | 36 |
| Hĺbka závitú | 23,83 mm |
| Stúpanie závitov | 0,706 mm |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Norma | DIN 371 |
| Ø závitú | 9,525 mm |
| Celková dĺžka L | 100 mm |
| Ø stopky D _s | 10 mm |
| Rezný materiál | HSS E |
| Počet napínacích drážok | 3 |
| Ø otvoru pod závit | 8,9 mm |
| Druh závitú | UNS-LH |

| | |
|--------------------------|---|
| Velkosť závitú | 3/8-36 UNS LH |
| Povrchová úprava | TiN |
| Závit-norma | ASME B1.1 |
| Tolerančná trieda | 1B |
| Tolerančná trieda | 2B |
| Tolerančná trieda | 2B +0,05 |
| Tolerančná trieda | 2B +0,10 |
| Tolerančná trieda | 2B +0,20 |
| Tolerančná trieda | 3B |
| Forma nábehu | C |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | do 2,5xD pri slepom otvore |
| Smer rezania | ľavé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |