

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 1.5/16-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 1.5/16-20
GTIN	4062406051402
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Norma	DIN 376
Stúpanie závitov	1,27 mm
Hĺbka závitú	83,3 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	28 mm
Počet rezných hrán Z	4
Počet napínacích drážok	4
Celková dĺžka L	200 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	32,15 mm
Chodov na palec	20
Ø závitú	33,338 mm
Ø stopka štvorhranu	22 mm
Druh závitú	UN-LH

Velkosť závitú	1.5/16-20 UN LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník