

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 1/2-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 1/2-16
GTIN	4062406050580
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopky D _s	11 mm
Norma	DIN 376
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Ø závit	12,7 mm
Chodov na palec	16
Hĺbka závit	31,75 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	1,588 mm
Ø otvoru pod závit	11,2 mm
Druh závit	UN-LH

Velkosť závitú	1/2-16 UN LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník