

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 13/16-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 13/16-20
GTIN	4062406050894
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Hĺbka závitú	51,6 mm
Chodov na palec	20
Celková dĺžka L	140 mm
Počet rezných hrán Z	4
Stúpanie závitov	1,27 mm
Počet napínacích drážok	4
Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	19,6 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Ø závitú	20,638 mm
Norma	DIN 376
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Druh závitú	UNEF-LH

Velkosť závitú	13/16-20 UNEF LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník