

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 3/4-27****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 3/4-27
GTIN	4062406050818
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet rezných hrán Z	4
Hĺbka závitú	47,63 mm
Stúpanie závitov	0,94 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø závitú	19,05 mm
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	18,2 mm
Chodov na palec	27
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Ø stopky D _s	14 mm
Rezný materiál	HSS E
Druh závitú	UNS-LH

Velkosť závitú	3/4-27 UNS LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník