

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: NO.6-32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 NO.6-32
GTIN	4062406050030
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Chodov na palec	32
Celková dĺžka L	56 mm
Hĺbka závit	8,8 mm
Ø otvoru pod závit	2,77 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø závit	3,505 mm
Norma	DIN 371
Ø stopka štvorhranu	3 mm
Stúpanie závitov	0,794 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	4 mm
Druh závit	UNC-LH

Velkosť závitú	6-32 UNC LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník