

Garant**Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 2.5/8-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130050 2.5/8-20
GTIN	4062406052430
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopky D _s	50 mm
Počet rezných hrán Z	6
Ø závit	66,675 mm
Chodov na palec	20
Rezný materiál	HSS
Ø otvoru pod závit	65,47 mm
Stúpanie závitov	1,27 mm
Počet napínacích drážok	6
Hĺbka závit	100 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Ø stopka štvorhranu	39 mm
Druh závit	UN
Veľkosť závit	2.5/8-20 UN

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník