

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: NO.10-40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 NO.10-40
GTIN	4062406050085
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopky D _s	6 mm
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Hĺbka závitú	12,1 mm
Stúpanie závitov	0,635 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Ø závitú	4,826 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Chodov na palec	40
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Norma	DIN 371
Druh závitú	UNS-LH

Velkosť závitů	10-40 UNS LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník