

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 5/16-24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 5/16-24
GTIN	4062406050344
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Hĺbka závitú	19,85 mm
Ø závitú	7,938 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Norma	DIN 371
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	1,058 mm
Chodov na palec	24
Ø otvoru pod závit	6,9 mm
Počet rezných hrán Z	3
Druh závitú	UNF-LH

Velkosť závitú	5/16-24 UNF LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník