

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: NO.2-56****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 NO.2-56
GTIN	4062406049959
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	1,78 mm
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitú	5,46 mm
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 371
Chodov na palec	56
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Stúpanie závitov	0,454 mm
Celková dĺžka L	45 mm
Ø závitú	2,184 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Druh závitú	UNC-LH

Velkosť závitú	2-56 UNC LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník