

Garant**Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 2.1/8-8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130050 2.1/8-8
GTIN	4062406052195
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	32 mm
Ø stopky D _s	40 mm
Ø otvoru pod závit	51 mm
Stúpanie závitov	3,175 mm
Chodov na palec	8
Ø závit	54 mm
Hĺbka závit	80,96 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Rezný materiál	HSS
Počet napínacích drážok	6
Počet rezných hrán Z	6
Druh závit	UN
Veľkosť závit	2.1/8-8 UN

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník