

**Garant****Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 2.7/8-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130050 2.7/8-12
GTIN	4062406052577
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Hĺbka závitú	109,54 mm
Chodov na palec	12
Počet napínacích drážok	8
Počet rezných hrán Z	8
Ø otvoru pod závit	71 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Stúpanie závitov	2,11 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Ø závitú	73,025 mm
Rezný materiál	HSS
Ø stopka štvorhranu	39 mm
Druh závitú	UN
Veľkosť závitú	2.7/8-12 UN

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník