

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 7/16-27****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 7/16-27
GTIN	4062406050474
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Norma	DIN 376
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	0,94 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Chodov na palec	27
Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	3
Hĺbka závitú	27,78 mm
Ø otvoru pod závit	10,2 mm
Ø závitú	11,112 mm
Druh závitú	UNS-LH

Velkosť závitú	7/16-27 UNS LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník