

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: NO.1-64****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 NO.1-64
GTIN	4062406049935
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Stúpanie závitov	0,399 mm
Počet napínacích drážok	2
Ø závit	1,854 mm
Ø otvoru pod závit	1,5 mm
Ø stopky D _s	2,8 mm
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 371
Celková dĺžka L	45 mm
Chodov na palec	64
Hĺbka závit	4,635 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Počet rezných hrán Z	2
Druh závit	UNC-LH

Velkosť závitú	1-64 UNC LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník