

Garant**Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 3-8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130050 3-8
GTIN	4062406052652
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø otvoru pod závit	73,2 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Ø stopka štvorhranu	39 mm
Počet napínacích drážok	8
Ø závit	76,2 mm
Hĺbka závit	114,3 mm
Stúpanie závitov	3,175 mm
Chodov na palec	8
Rezný materiál	HSS
Ø stopky D _s	50 mm
Počet rezných hrán Z	8
Druh závit	UN
Veľkosť závit	3-8 UN

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník