

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: NO.12-32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 NO.12-32
GTIN	4062406050177
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø závit	5,486 mm
Počet rezných hrán Z	3
Hĺbka závit	13,7 mm
Stúpanie závitov	0,794 mm
Norma	DIN 371
Celková dĺžka L	80 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Chodov na palec	32
Ø otvoru pod závit	4,8 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Druh závit	UNEF-LH

Velkosť závitú	12-32 UNEF LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník