

Garant**Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 4.1/2-10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130050 4.1/2-10
GTIN	4062406053161
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø otvoru pod závit	112 mm
Hĺbka závit	171,45 mm
Ø stopky D _s	56 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Ø stopka štvorhranu	44 mm
Ø závit	114,3 mm
Počet rezných hrán Z	12
Stúpanie závitov	2,54 mm
Počet napínacích drážok	12
Chodov na palec	10
Rezný materiál	HSS
Druh závit	UNS
Veľkosť závit	4.1/2-10 UNS

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník