

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: NO.4-48****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 NO.4-48
GTIN	4062406049980
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	2,845 mm
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	7,1 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Chodov na palec	48
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	0,529 mm
Ø stopky D _s	3,5 mm
Ø otvoru pod závit	2,4 mm
Norma	DIN 371
Druh závit	UNF-LH

Velkosť závitů	4-48 UNF LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník